




Especificaciones

	Tensión (V)	220V-240 ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Intensidad (mA)	390mA
Φ	Factor de potencia	0,93

	Aislamiento eléctrico	Cl
	Índice de estanqueidad	IP20
	Resistencia al impacto	-
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C

ϕ	Flujo luminoso (lm)	Hasta 3.000lm
K	Temperatura de color	4.000K
	Índice reproducción cromática	>80
	Vida útil	L70>50.000h


	Color	RAL 9006
	Cuerpo	AL: Aluminio
	Posición de montaje	Empotrar

Modelo	Dimensiones	Corte	Peso
Inicio/Fin - 30W	1.142 x 80 x 80mm	1.136 x 68mm	-
Inicio/Fin - 37W	1.420 x 80 x 80mm	1.414 x 68mm	-
Intermedio - 30W	1.130 x 80 x 80mm	1.130 x 68mm	-
Intermedio - 37W	1.408 x 80 x 80mm	1.408 x 68mm	-


Referencias

		W_{LED}	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T			$\leftrightarrow$ (X-Y-Z)
490436	Inicio/Fin	30W	32W	3.945lm	2.286lm	Al especlar	72	1.142 x 80 x 80mm
490474	Inicio/Fin	30W	32W	3.945lm	2.400lm	PC Opal	72	1.142 x 80 x 80mm
490443	Inicio/Fin	37W	40W	4.930lm	2.857lm	Al especlar	90	1.420 x 80 x 80mm
490481	Inicio/Fin	37W	40W	4.930lm	3.000lm	PC Opal	90	1.420 x 80 x 80mm
490450	Intermedio	30W	32W	3.945lm	2.286lm	Al especlar	72	1.130 x 80 x 80mm
490498	Intermedio	30W	32W	3.945lm	2.400lm	PC Opal	72	1.130 x 80 x 80mm
490467	Intermedio	37W	40W	4.930lm	2.857lm	Al especlar	90	1.408 x 80 x 80mm
490504	Intermedio	37W	40W	4.930lm	3.000lm	PC Opal	90	1.408 x 80 x 80mm


Dimensiones




INTERMEDIO AL Especlar



INICIO/FINAL AL Especlar




INTERMEDIO PC Opal




INICIO/FIN PC Opal

Fotometría



PC Opal



AL Especlar

Bajo pedido

Temperatura de color/

3.000K

5.000K

6.500K

WAS*


Regulación

1-10V



Sensor

Sensor de presencia y luminosidad.




Máx. 5 luminarias controlables por cada sensor (Consultar sistemas de control)

*No compatible para luminarias 37W

Montaje

Nº máximo de luminarias permitidas para un punto de alimentación.

P	Ini/ Fin	Inter	m/máx
1x30W	2ud	47ud	55m
1x37W	2ud	39ud	58m



Necesita driver DALI

Soluciones




Pack Bluetooth



Descripción

Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida. El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.



Pack Aulas



Descripción

Regulación por aporte de luz natural y presencia stand alone. Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado automático en caso de ausencia. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI y una tercera línea ON-OFF.



Pack CTE



Descripción

Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.



WAS Indoor



Descripción

La solución WAS INDOOR está especialmente orientada a hospitales, residencias geriátricas, centros de wellness, aulas, despachos en los que aumenta el bienestar del usuario. En centros de trabajo la iluminación circadiana se aplica para mejorar las condiciones visuales, la comodidad y el rendimiento de los trabajadores, lo que afecta de manera directa a su productividad, lo cual repercute de manera muy positiva al desarrollo de la empresa.

Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web www.grupoprilux.com