

OREO V Out



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

bLINE - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Não incluída



24V DC




IP 40

850°C


01. Selecionar versão



OREO V Out



bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
22	1238	56	Ø630	90419L6300▲0♦00
35	1966	56	Ø950	90419L9500▲0♦00
47	2694	57	Ø1270	90419L1270▲0♦00
59	3349	57	Ø1555	90419L1550▲0♦00
76	4295	57	Ø1970	90419L1970▲0♦00

OREO V Out

- Cabo de alimentação/suspensão com 1500 mm incluído.
- Para completar o produto é necessário encomendar caixa de alimentação em separado.
- Para versões Ø1555 e Ø1970 mm o produto inclui obrigatoriamente cabo de alimentação transparente.
- Para versões Tunable White e RGB White o produto inclui obrigatoriamente cabo de alimentação transparente.

*Substitua os símbolos para completar o código

Cor ¹	▲
□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de Cor	♦
2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ²	T
RGB White ³	R

¹ Ver página 212.

² Tunable White (3000K - 5700K). Apenas disponível com caixa de alimentação Tunable White + OmniaControl.

³ RGB White (2700K). Apenas disponível com caixa de alimentação RGB White + OmniaControl.

02. Selecionar caixa de alimentação

Trimless	Encastrar	Saliente													
50  Ø120 Ø128	82  Ø150 Ø128	a) 270 135 44  b) 320 145 44 													
HF	HF	HF													
<table><tr><th>CÓDIGO*</th></tr><tr><td>Ø630 976700 </td></tr><tr><td>Ø950, Ø1270 976701 </td></tr><tr><td>Ø1555, Ø1970 976703 </td></tr></table>	CÓDIGO*	Ø630 976700 	Ø950, Ø1270 976701 	Ø1555, Ø1970 976703 	<table><tr><th>CÓDIGO*</th></tr><tr><td>Ø630 976400 </td></tr><tr><td>Ø950, Ø1270 976401 </td></tr><tr><td>Ø1555, Ø1970 976403 </td></tr></table>	CÓDIGO*	Ø630 976400 	Ø950, Ø1270 976401 	Ø1555, Ø1970 976403 	<table><tr><th>CÓDIGO*</th></tr><tr><td>Ø630 ^{a)} 976100 </td></tr><tr><td>Ø950, Ø1270 ^{a)} 976101 </td></tr><tr><td>Ø1555, Ø1970 ^{b)} 976103 </td></tr></table>	CÓDIGO*	Ø630 ^{a)} 976100 	Ø950, Ø1270 ^{a)} 976101 	Ø1555, Ø1970 ^{b)} 976103 	
CÓDIGO*															
Ø630 976700 															
Ø950, Ø1270 976701 															
Ø1555, Ø1970 976703 															
CÓDIGO*															
Ø630 976400 															
Ø950, Ø1270 976401 															
Ø1555, Ø1970 976403 															
CÓDIGO*															
Ø630 ^{a)} 976100 															
Ø950, Ø1270 ^{a)} 976101 															
Ø1555, Ø1970 ^{b)} 976103 															
DALI	DALI	DALI													
<table><tr><th>CÓDIGO*</th></tr><tr><td>Ø630 976800 </td></tr><tr><td>Ø950, Ø1270 976801 </td></tr><tr><td>Ø1555, Ø1970 976803 </td></tr></table>	CÓDIGO*	Ø630 976800 	Ø950, Ø1270 976801 	Ø1555, Ø1970 976803 	<table><tr><th>CÓDIGO*</th></tr><tr><td>Ø630 976500 </td></tr><tr><td>Ø950, Ø1270 976501 </td></tr><tr><td>Ø1555, Ø1970 976503 </td></tr></table>	CÓDIGO*	Ø630 976500 	Ø950, Ø1270 976501 	Ø1555, Ø1970 976503 	<table><tr><th>CÓDIGO*</th></tr><tr><td>Ø630 ^{a)} 976200 </td></tr><tr><td>Ø950, Ø1270 ^{a)} 976201 </td></tr><tr><td>Ø1555, Ø1970 ^{b)} 976203 </td></tr></table>	CÓDIGO*	Ø630 ^{a)} 976200 	Ø950, Ø1270 ^{a)} 976201 	Ø1555, Ø1970 ^{b)} 976203 	
CÓDIGO*															
Ø630 976800 															
Ø950, Ø1270 976801 															
Ø1555, Ø1970 976803 															
CÓDIGO*															
Ø630 976500 															
Ø950, Ø1270 976501 															
Ø1555, Ø1970 976503 															
CÓDIGO*															
Ø630 ^{a)} 976200 															
Ø950, Ø1270 ^{a)} 976201 															
Ø1555, Ø1970 ^{b)} 976203 															
OmniaControl	OmniaControl	OmniaControl													
<table><tr><th>CÓDIGO*</th></tr><tr><td>Ø630 976900 </td></tr><tr><td>Ø950, Ø1270 976901 </td></tr><tr><td>Ø1555, Ø1970 976903 </td></tr></table>	CÓDIGO*	Ø630 976900 	Ø950, Ø1270 976901 	Ø1555, Ø1970 976903 	<table><tr><th>CÓDIGO*</th></tr><tr><td>Ø630 976600 </td></tr><tr><td>Ø950, Ø1270 976601 </td></tr><tr><td>Ø1555, Ø1970 976603 </td></tr></table>	CÓDIGO*	Ø630 976600 	Ø950, Ø1270 976601 	Ø1555, Ø1970 976603 	<table><tr><th>CÓDIGO*</th></tr><tr><td>Ø630 ^{a)} 976300 </td></tr><tr><td>Ø950, Ø1270 ^{a)} 976301 </td></tr><tr><td>Ø1555, Ø1970 ^{b)} 976303 </td></tr></table>	CÓDIGO*	Ø630 ^{a)} 976300 	Ø950, Ø1270 ^{a)} 976301 	Ø1555, Ø1970 ^{b)} 976303 	
CÓDIGO*															
Ø630 976900 															
Ø950, Ø1270 976901 															
Ø1555, Ø1970 976903 															
CÓDIGO*															
Ø630 976600 															
Ø950, Ø1270 976601 															
Ø1555, Ø1970 976603 															
CÓDIGO*															
Ø630 ^{a)} 976300 															
Ø950, Ø1270 ^{a)} 976301 															
Ø1555, Ø1970 ^{b)} 976303 															
RGB White + OmniaControl	RGB White + OmniaControl	RGB White + OmniaControl													
<table><tr><th>CÓDIGO*</th></tr><tr><td>Ø630, Ø950 976905 </td></tr><tr><td>Ø1270, Ø1555 976907 </td></tr><tr><td>Ø1970 976909 </td></tr></table>	CÓDIGO*	Ø630, Ø950 976905 	Ø1270, Ø1555 976907 	Ø1970 976909 	<table><tr><th>CÓDIGO*</th></tr><tr><td>Ø630, Ø950 976605 </td></tr><tr><td>Ø1270, Ø1555 976607 </td></tr><tr><td>Ø1970 976609 </td></tr></table>	CÓDIGO*	Ø630, Ø950 976605 	Ø1270, Ø1555 976607 	Ø1970 976609 	<table><tr><th>CÓDIGO*</th></tr><tr><td>Ø630, Ø950 ^{a)} 976305 </td></tr><tr><td>Ø1270 ^{a)} 976307 </td></tr><tr><td>Ø1555 ^{b)} 976308 </td></tr><tr><td>Ø1970 ^{b)} 976309 </td></tr></table>	CÓDIGO*	Ø630, Ø950 ^{a)} 976305 	Ø1270 ^{a)} 976307 	Ø1555 ^{b)} 976308 	Ø1970 ^{b)} 976309 
CÓDIGO*															
Ø630, Ø950 976905 															
Ø1270, Ø1555 976907 															
Ø1970 976909 															
CÓDIGO*															
Ø630, Ø950 976605 															
Ø1270, Ø1555 976607 															
Ø1970 976609 															
CÓDIGO*															
Ø630, Ø950 ^{a)} 976305 															
Ø1270 ^{a)} 976307 															
Ø1555 ^{b)} 976308 															
Ø1970 ^{b)} 976309 															
Tunable White + OmniaControl	Tunable White + OmniaControl	Tunable White + OmniaControl													
<table><tr><th>CÓDIGO*</th></tr><tr><td>Ø630, Ø950 976910 </td></tr><tr><td>Ø1270, Ø1555 976912 </td></tr><tr><td>Ø1970 976914 </td></tr></table>	CÓDIGO*	Ø630, Ø950 976910 	Ø1270, Ø1555 976912 	Ø1970 976914 	<table><tr><th>CÓDIGO*</th></tr><tr><td>Ø630, Ø950 976610 </td></tr><tr><td>Ø1270, Ø1555 976612 </td></tr><tr><td>Ø1970 976614 </td></tr></table>	CÓDIGO*	Ø630, Ø950 976610 	Ø1270, Ø1555 976612 	Ø1970 976614 	<table><tr><th>CÓDIGO*</th></tr><tr><td>Ø630, Ø950 ^{a)} 976310 </td></tr><tr><td>Ø1270 ^{a)} 976312 </td></tr><tr><td>Ø1555 ^{b)} 976313 </td></tr><tr><td>Ø1970 ^{b)} 976314 </td></tr></table>	CÓDIGO*	Ø630, Ø950 ^{a)} 976310 	Ø1270 ^{a)} 976312 	Ø1555 ^{b)} 976313 	Ø1970 ^{b)} 976314 
CÓDIGO*															
Ø630, Ø950 976910 															
Ø1270, Ø1555 976912 															
Ø1970 976914 															
CÓDIGO*															
Ø630, Ø950 976610 															
Ø1270, Ø1555 976612 															
Ø1970 976614 															
CÓDIGO*															
Ø630, Ø950 ^{a)} 976310 															
Ø1270 ^{a)} 976312 															
Ø1555 ^{b)} 976313 															
Ø1970 ^{b)} 976314 															



*Substitua os símbolos para completar o código

Cor
☐ Branco W
☒ Preto B

CAIXA DE ALIMENTAÇÃO

- Fonte de alimentação incluída na caixa de alimentação.
- A caixa de alimentação trimless e de encastrar é classe III.
- A caixa de alimentação saliente é classe I.




Detalhes do produto




Difusor bLINE




Difusor clip-in



Caixa de alimentação trimless



Caixa de alimentação de encastrar



Caixa de alimentação saliente

